

64796 2500 W 230 V

Lampes studio mono culot



Domaines d'application

- Film professionnel et travail TV
- Scènes de théâtre et de concert
- Eclairage pour l'événementiel

Caractéristiques produit

- Fonctionnement sur tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V
- Température de couleur : 3 000 K (avec durée de vie plus longue)
- Température de couleur : 3 200 K (pour film professionnel et travail TV)



Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64796
-----------------------	-------


Données électriques

Puissance nominale	250000 W
Tension nominale	230 V
On-mode power [AGGR]	2640.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2640.0 kWh/1000h

Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3172 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	63885 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensions & poids



Diamètre	350 mm
Longueur	1750 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	90,0 mm
Champ d'éclairage	20,0*19,0 mm ²
Diamètre filament	19,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	400 h
--------------	-------

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Capacités

Position de fonctionnement	s 90
----------------------------	------

Certificats & Normes

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	Other
LIF	CP/91
Référence de commande	64796

Données logistiques

EAN 10 of contained light source	4008321653987
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4050300406428 4008321653987
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321653987	64796 2500 W 230 V	Etui carton fermé 1	57 mm x 57 mm x 191 mm	0.62 dm ³	158.00 g
4008321984302	64796 2500 W 230 V	Carton de regroupement 12	249 mm x 189 mm x 216 mm	10.17 dm ³	2096.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Un résumé des lampes de studio se trouve sur le poster des lampes halogènes studio.
Pour de plus amples informations sur les lampes halogènes pour le studio, la scène et la TV, voir la brochure :
Liste de références croisées "Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps"

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.